

**Garant**
**Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 08/07mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Clase de artículo	21T

## Descripción

Barra de mandrinar MDI 08/07 mmØ de mango D<sub>s</sub>: 8 mm

Código ISO Soporte: E08K SDQCR/L07

Ángulo de ajuste κ: 107,5 grados

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Ø perforación previa mínima D<sub>min.</sub>: 12 mm

Desplazamiento central L<sub>3</sub>: 7 mm

## Descripción técnica

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	7,6 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	7 mm
Longitud total L	125 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	12 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	E08K SDQCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269413
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8