

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 10/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	9 mm
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	A10K SDQCR/L07
Ø perforación previa mínima D_{\min}	14 mm
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	7 mm
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500