

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	180 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	21 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDXCR/L07
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Profundidad útil T	4,3 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500