



Fresa de avance elevado MFH micro, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 12/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descripción técnica

Ø D ₃	8 mm
Longitud total L _{tot}	80 mm
Ø de mango D _s h ₆	12 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	7,1 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	20 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	1,61 grados
Ø de corte D _c	12 mm
Plaquita de corte adecuada	LPGT 0102..
Tornillo para plaquita	229722 (6IP; 0,6Nm)
Longitud de voladizo L ₁	20 mm
Refrigeración interior	sí
Número de filos Z	3
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	0,5 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m\acute{a}x.}}$	22 mm
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)