

**BMI®****Cinta métrica enrollable, Longitud de cinta: 8m****Datos de pedido**

Número de pedido	462120 8
GTIN	4007368113416
Clase de artículo	46M

**Descripción****Ejecución:**

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático.** Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el **deslizamiento suave** y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El **tratamiento antideslumbrante adicional** asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

**Descripción técnica**

Carcasa altura	77 mm
Anchura de cinta	19 mm
Carcasa longitud	78 mm
Longitud de cinta	8 m
Carcasa anchura	32 mm

Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

### Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10 m	026240 10
--	-----------