



Herramienta alisadora G, CM3, Ø D: 49mm



Datos de pedido

Número de pedido	291562 49
GTIN	4060491001098
Clase de artículo	29F

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en tornos, fresadoras y taladradoras CNC y convencionales.

Ajuste en progresión continua en μm (intervalo de ajuste de $-0,05 \text{ mm}$ a $+0,1 \text{ mm}$).

Ventaja:

Especial para la fabricación en serie. Productividad máxima mediante **avances** de $0,05 \text{ mm}$ – $0,3 \text{ mm}$ **por rodillo**.

Calidad de la superficie posible $R_z < 1 \mu\text{m}$.

El desahogo automático en el retorno de la herramienta evita daños en la superficie alisada.

Aplicación:

- Para el refinamiento mecánico de superficies.
- Para el mecanizado de todos los materiales mecánicos con una resistencia a la tracción de hasta 1400 N/mm^2 y una dureza de hasta 45 HRC .
- Mecanizado en el giro a derecha.
- Hasta clase de tolerancia $\text{IT}8$.
- Para perforaciones hasta $\text{Ø } 49 \text{ mm}$.

Nota:

A partir de $\text{Ø } 10 \text{ mm}$, disponible opcionalmente con refrigeración interna.

Descripción técnica

Ø nominal D	49 mm
Número de rollos	8
Intervalo de ajuste	$-0,05 / +0,1 \text{ mm}$
Ø de mango D_s	35 mm
Longitud útil L_N	162 mm

Longitud de voladizo L _A	163 mm
Asiento de mango tipo	CM3
Tipo de producto	Herramienta de cilindro liso