

HOLEX**Alicate de corte lateral, modelo resistente, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	723395 200
GTIN	4045197887443
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Cabeza rígida con cortes templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima. Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:**DIN ISO 5749****Material:**

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	200 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	forjado en estampa, templado en aceite
Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	pulido
Tipo de producto	Alicate cortante