

HOLEX

Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	725245 160
GTIN	4045197887467
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con cortes templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2 mm
Longitud total	160 mm
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa, templado en aceite
Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	pulido
Tipo de producto	Alicate cortante

