

Garant**Fresa con mango pequeña Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: AF0324****Datos de pedido**

Número de pedido	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con Ø de vástago 3 mm. Con superficie de guía en la punta. Desbarbado preciso sin causar daños en la pieza.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Grado de finura de dentado	medio
Longitud total	40 mm
Ø del cabezal	3 mm

Forma	AF0324
Descripción de la forma	Cilindro con superficie guía
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Dentado abreviatura	Z7
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	24 mm
Serie	Dentado Z7
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		