



Llave estrella de carraca de dos bocas, Anchos de llave: 17X19mm



Datos de pedido

Número de pedido	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda, así como posición central. Con anchos de bocas distintos, acodadas. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura máxima del anillo h_2	24 mm
Altura máxima del anillo h_1	23 mm
Anchura de llave a_2	19 mm
Anchura de llave a_1	17 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ø máximo de anillo D1	33 mm
Ø máximo de anillo D2	35 mm
Longitud total L	290 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo vanadio

Superficie	mate cromado
Anillo acodado	sí
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave