

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo para tubos microabrasivo (A) grano 600, Ø del cepillo D1: 8,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574470 8,2
GTIN	4017359154939
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.

Finas cerdas de óxido de aluminio (A) con **grano 600**, Ø de las cerdas **0,30 mm**, longitud total 125 mm, longitud de guarnición 25 mm.

Aplicación:

Los **cepillos de nailon de rectificado** trabajan tanto en la punta como en las superficies laterales de los filamentos. Gracias a la liberación continua de material abrasivo nuevo está garantizado un **efecto de rectificado uniforme**. Para **desbarbar** perforaciones (transversales), entalladuras de juntas tóricas, así como para **limpiar** y **pulir** boquillas y perforaciones hidráulicas pequeñas.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	8,2 mm
Longitud de trabajo L ₃	25 mm
Ø de mango D _s	3,2 mm
Tipo de producto	Cepillo para tubos