

KERN**Balanza cuentapiezas, tipo CXB, Intervalo de pesaje máximo: 15kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479540 15
GTIN	
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- **Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (afina el valor medio de peso de la pieza progresivamente).**
- **Cantidad y peso meta programable con señal acústica.**
- **Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.**
- **Cantidad o peso de referencia seleccionable.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.**
- **Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).**
- **Cambio de indicación de unidades a peso.**

Gracias a la **protección ESD** integrada, apropiado para pesar piezas de plástico.

Suministro:

Incluido adaptador red 230 V / 50 Hz, batería, cubierta protectora.

Calibración: K2

Lectura: 1 g

Reproducibilidad: 1 g

Linealidad: ± 2 g

Tiempo de respuesta: 2 s

Peso de unidad mínimo: 5 g

Dimensiones de la placa de pesaje: 300 x 225 mm

Descripción técnica

Tiempo de respuesta	2 s
Anchura	300 mm
Linealidad	± 2 g
Dimensiones de la placa de pesaje	300 × 225 mm
Peso de unidad mínimo	5 g
Reproducibilidad	1 g
Lectura	1 g
Altura	110 mm
Profundidad	330 mm
Peso neto	4 kg
Intervalo de pesaje máximo	0 - 15 kg
Quality Dress	CXB
Suministro de energía	Con batería
Calibración	K2
Tipo de producto	Balanza cuentapiezas

Servicios

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	018920 50
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Balanza Intervalo de pesaje máximo 50	019700 50
Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50
Calibración DAkkS Balanza Intervalo de pesaje máximo 50	027710 50