

**Lámpara - lupa de anillo, Ø de lentes: 175mm****Datos de pedido**

Número de pedido	491545 175
GTIN	4045197695970
Clase de artículo	42L

Descripción**Ejecución:**

Lámpara-lupa con LED SMD de alta calidad para un campo de trabajo iluminado uniformemente, sin sombras ni deslumbramiento. Imagen nítida y sin distorsiones. LED de larga duración (hasta 50 000 h), consumo energético reducido. 40 LED SMD; 3 niveles de luminosidad.

Suministro:

Incluye cubierta de lente, abrazadera de mesa para grosores de placa de 10 – 62 mm (tam. 100 con pie de mesa).

Nota:

El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.

Descripción técnica

Ø de lentes	175 mm
Longitud brazo articulado A	330 mm
Ampliación (múltiplo)	1,75
Ø del cabezal	315 mm
Longitud brazo articulado B	330 mm
Cantidad de LED	40

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lámpara-lupa