

KÄRCHER**Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT30TEL****Datos de pedido**

Número de pedido	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

Aspirador potente de uso general **en húmedo y en seco** con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato.

Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.

- **El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.**
- **El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.**
- **El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.**
- **El filtro ecológico plegado plano superior de gran tamaño permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.**
- **El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.**
- **Con regulación continua del número de revoluciones y sistema antistático (puesta a tierra hasta la conexión de la manguera de aspiración).**
- **Adicionalmente con toma de corriente para la conexión de un aparato eléctrico (máx. 2200 W). El mecanismo de puesta en marcha arranca el aspirador al conectar el aparato eléctrico. Retardo de desconexión de 15 segundos.**

- **El nuevo manguito de herramienta asegura la conexión óptima con la herramienta eléctrica. Regulación de la potencia de aspiración a través de un anillo giratorio en el cuerpo de base del manguito.**
- **El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.**
- **Robusto depósito de 30 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.**

Suministro:

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 × 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

Descripción técnica

Anchura	370 mm
Vacío	254 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento	69 dB(A)
Limpieza de filtro	Limpieza de filtro automática Tact
Consumo de potencia	1380 W
Longitud de la manguera de aspiración	4 m
Sistema antiestático	sí
Diámetro nominal de la conexión	35 mm
Clase de polvo – aspirador	L
Peso	14 kg
Caudal de aire	74 l/s
Número de turbinas	1
Longitud de cable	7,5 m
Sistema automático de conexión	sí
Quality Dress	NT 30/1 Tact Te L *
Volumen de depósito	30 l
Altura	580 mm
Longitud	560 mm
Sistema de filtros	Filtro ecológico plegado plano
Particularidad	Depósito resistente con parachoques

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

Juego de bolsas filtrantes 5 piezas Adecuado para tipo de aspirador NT30	072808 NT30
Filtro plegado plano Adecuado para tipo de aspirador NT30	072809 NT30