

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 15
GTIN	4045197160256
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 200 mm

Anchura de boca b: 33,4 mm

Altura de boca  $h_1$ : 6,9 mm

Altura del anillo  $h_2$ : 10 mm

Ø anillo D: 28,9 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 200 Nm

**Descripción técnica**

Ø anillo D	28,9 mm
Longitud llave L	200 mm
Altura del anillo $h_2$	10 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	200 Nm
Anchura de boca b	33,4 mm
Altura de boca $h_1$	6,9 mm
Ancho de llave	15 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave