

Mesa elevadora plana de pantógrafo, Capacidad de carga kg / modelo: 1000/2



Datos de pedido

Número de pedido	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Tirante de pantógrafo estable con una plataforma de chapa de acero lisa. Para elevar y bajar de forma continua cargas, mercancías paletizadas, cajas de rejilla y para igualación de nivel al cargar material en máquinas. Empleo sobre suelo industrial sin foso, gracias a la construcción extremadamente baja. Manejo seguro y sin peligro mediante botones con las funciones subir/bajar en conmutación de hombre muerto y parada de emergencia. Protección contra sobrecarga mediante válvula limitadora de presión incorporada. Seguridad óptima en el funcionamiento y mantenimiento por válvula de seguridad contra rotura de tubos y apoyos de mantenimiento. Tipo con forma de U para el acceso directo con un vehículo industrial.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Nota:

- **Temperatura ambiente en el interior de 0 °C a 40 °C.**
- **Antes de la puesta en marcha, el montaje y las conexiones eléctricas deben ser comprobados por un especialista.**
- **Compruebe la naturaleza de su suelo en relación con el peso total de la plataforma elevadora.**

Descripción técnica

Anchura	1140 mm
Capacidad de carga	1000 kg

Peso	235 kg
Altura de construcción C	80 mm
Altura de elevación H	760 mm
Tiempo de elevación	18 s
Anchura entre las horquillas	585 mm
Longitud L	1450 mm
Tensión de red	400 V
Frecuencia de red	50 Hz
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Mesa elevadora de pantógrafo