



Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® mangos antiestáticos, KW, Longitud total: 140mm



Datos de pedido

Número de pedido	726660 140
GTIN	4003773081708
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, sin bisel de corte. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura. **Aptos para ESD.**

Aplicación:

Apropiado también para el corte de cable de fibra de vidrio (guía de ondas de luz).

Material:

Acero herramental especial, pavonado.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1,4 mm
Longitud total	140 mm
Longitud de filo	12,3 mm
Anchura de cabeza	15,7 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 2,1 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite
Norma	DIN ISO 9654

Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	no
Tipo de producto	Alicate cortante