

Garant
Muela abrasiva a láminas Filtro/tejido, Ø 125 mm, Comparación de granulado: 80MED

Datos de pedido

Número de pedido	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Clase de artículo	51M

Descripción
Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con una combinación de **tela de esmeril (A)** en forma de abanico con grano 80 y **material no tejido de esmerilado (medio)**. **Elevada capacidad abrasiva y acabado de superficie** uniforme en un paso de trabajo.

Aplicación:

Repasado del cordón de soldadura WIG, rectificado de superficies y contornos, trabajos de desbarbado. Número de revoluciones recomendado 6500 rpm.

Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

N.º revoluciones recomend.: 6500 min⁻¹

Descripción de la forma: oblicuo

Ø de perforación: 22,23 mm

Descripción técnica

Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	oblicuo
Comparación de granulado	80

Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
N.º revoluciones recomend.	6500 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		