

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614820 19
GTIN	4045197218841
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	19 mm
Altura del anillo $h_2$	11,5 mm
Altura de boca $h_1$	8,5 mm
Longitud llave L	250 mm
Ø anillo D	34,5 mm
Anchura de boca b	40,3 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

---

## Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 3	614850 3
---	----------