

## Arco de sierra de marquetería (sin hoja de sierra)



### Datos de pedido

Número de pedido	581300
GTIN	4010124490300
Clase de artículo	58Z

### Descripción

#### Ejecución:

Arco barnizado estable de tubo de acero de 13 mm. Profundidad de corte 320 mm. Mordazas de fijación con tuercas de mariposa; mango de madera barnizada.

La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

### Descripción técnica

Material mango	Madera
sin hoja de sierra	sí
Profundidad de corte	320 mm
Tipo de producto	Arco de sierra de marquetería

## Accesorios

Juego de hojas sierra de marquetería 12 unidades para metal Tipo 2	581310 2
Juego de hojas sierra de marquetería 12 unidades para metal Tipo 9	581310 9
Juego de hojas sierra de marquetería 12 unidades para metal Tipo 0	581310 0
Juego de hojas sierra de marquetería 12 unidades para metal Tipo 1	581310 1
Surtido hojas de sierra de marquetería 22 piezas para madera / metal en estuche	581320
Juego de hojas sierra de marquetería 12 unidades para metal Tipo 3	581310 3
Juego de hojas sierra de marquetería 12 unidades para metal Tipo 5	581310 5
Juego de hojas sierra de marquetería 12 unidades para metal Tipo 4	581310 4
Juego de hojas sierra de marquetería 12 unidades para metal Tipo 7	581310 7