

**Cámara de inspección con batería, Denominación del fabricante: M12IC****Datos de pedido**

Número de pedido	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Clase de artículo	03L

Descripción**Ejecución:**

Cámaras de inspección compacta con batería para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso.

- **Pantalla de LCD en color de 69 mm / 2,7 pulgadas giratoria.**
- **Compensación automática del contraste y equilibrado de blancos.**
- **Cabezal de la cámara estanco al agua con iluminación LED de 3 fases.**
- **Cable de cámara flexible, estanco al agua (0,9 m de largo).**
- **Zoom digital para mejor reconocimiento de los detalles.**

Suministro:

Incluida 1 batería de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, cable de cámara, gancho, imán, espejo, maleta de transporte.

Embalaje: Maleta de transporte

Tensión de batería: 12 V

Capacidad de la batería: 2 Ah

Tamaño de la pantalla: 2,7 pul

Resolución pantalla: 320×240 px

Ø del cabezal de cámara: 9 mm

Longitud cable de cámara: 900 mm

Descripción técnica

Resolución pantalla	320×240 px
Quality Dress	M12 IC
Longitud cable de cámara	900 mm
Tamaño de la pantalla	2,7 pul
Tensión de batería	12 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Ø del cabezal de cámara	9 mm
Peso	0,66 kg
Suministro de energía	Con batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Endoscopio