



Cámara de inspección con batería, Denominación del fabricante: M12ICAV



Datos de pedido

Número de pedido	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Cámaras de inspección compacta con batería para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso.

- **Pantalla de LCD en color desmontable de 89 mm / 3,5 pulgadas.**
- **Función de audio, vídeo y fotografía, zoom digital de 100 – 400 %.**
- **Compensación automática del contraste y equilibrado de blancos.**
- **Cabezal de la cámara estanco al agua con iluminación LED de 3 fases.**
- **Cable de cámara flexible, estanco al agua, de 274 cm de largo.**
- **Zoom digital para mejor reconocimiento de los detalles.**

Suministro:

Incluida 1 batería de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, cable 2740 mm, tarjeta SD de 8 GB, maleta de transporte.

Descripción técnica

Tamaño de la pantalla	3,5 pul
Resolución pantalla	320x240 px

Tensión de batería	12 V
Quality Dress	M12 ICAV3-9
Ø del cabezal de cámara	12,4 mm
Capacidad de la batería	2 Ah
Longitud cable de cámara	2740 mm
Peso	0,72 kg
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Endoscopio