

**Garant**

**Cilindro lijador de fieltro (ZA) / material tejido (ZA), Ø 100 × 100 mm,  
Comparación de granulado: 150FINE**

**Datos de pedido**

Número de pedido	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Clase de artículo	51M

**Descripción****Ejecución:**

Dimensiones estándar Ø 100 × 100 mm y variante estrecha Ø 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

Combinación de **tela de esmeril y fieltro**.

Fieltro de estructura fina especialmente resistente, con corindón de circonio (ZA). **Ideal para el mecanizado de acero fino.**

**Aplicación:**

Para **trabajos de limpieza fáciles** y para un **acabado uniforme de superficie**.

**Nota:**

Para la compensación de anchos en cilindros delgados Ø 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

N.º revoluciones recomend.: 2800 min<sup>-1</sup>

**Descripción técnica**

Comparación de granulado	150
N.º revoluciones recomend.	2800 min <sup>-1</sup>

Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100 × 100 mm
Tipo de producto	Cilindro lijador de material no tejido

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		