



## Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm), 250 × 25 × 76,2



### Datos de pedido

Número de pedido	591356
GTIN	9003176644093
Clase de artículo	53Y

### Descripción

#### Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.

- **De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.**
- **Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.**

Corindón especial para el mecanizado de **aceros altamente aleados, templados, para herramientas y cementados, estelita y fundición dura**. Especialmente en el caso de materiales duros, la especificación en grano 80 ofrece resultados óptimos debido a una mejor penetración en el material.

#### Especificación:

**97A801H8AV237-steel high alloyed.**

#### Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.

Forma: 1

Forma: 1

## Descripción técnica

Procedimientos abrasivos	Rectificado plano
Medio abrasivo	Corind. especial
Símbolo de medio abrasivo	A
Especificación	97A801H8AV237-steel high alloyed
Forma	1
Ø de muela D	250 mm
Anchura de muela T	25 mm
Atributo del nombre de producto	250 × 25 × 76,2
Ø de perforación H	76,2 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva plana