

Garant

**Broca de puntear CN HSS-E-PM n.º 112060 con caja de plástico 90°, TiAlN,
Tipo: 6-12**

**Datos de pedido**

Número de pedido	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Clase de artículo	11A

Descripción**Ejecución:**

Juego de brocas de puntear CN en caja de plástico.

Broca de centrar CN de alto rendimiento.

Material de corte de sustrato pulvimetalúrgico **para altas exigencias** hacia la duración y la precisión de centrado. Muy buena resistencia al desgaste en aceros inoxidables.

Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable por las ranuras receptoras de viruta cortas.

Con superficies de arrastre según DIN 1835-B.**Contenido:**

4 brocas de puntear CN-n.º 112060.

Contenido:

1 broca de puntear CN: Tam. 6; 8; 10; 12

Suministro:

Juego de brocas de centrar CN de 4 piezas con caja de plástico.

Nota:

Utilizar número de revoluciones para \varnothing de broca efectivo
(no de forma generalizada para \varnothing exterior de broca).

Descripción técnica

Ø nominal D _c	6 mm
Ø nominal D _c	8 mm
Ø nominal D _c	10 mm
Ø nominal D _c	12 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS E PM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h6
Ángulo de punta	90 grados
Mango	DIN 1835 B con h6
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca de centrar

Accesorios

Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10