

**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 300 × 40 × 76, Tipo: SC80****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 596610 SC80   |
| GTIN              | 9003170014267 |
| Clase de artículo | 53Y           |

**Descripción****Ejecución:**

Forma 5 con rebaje en un lado 125 × 20 mm. **Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración** en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

**Aplicación:**

Para afilar metal duro integral y herramientas equipadas con plaquitas de metal duro, así como piezas de trabajo de hierro fundido y tungsteno.

**Especificación:**

**Carburo de silicio** verde, grado de dureza J.

**Suministro:**

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

**Nota:**

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

**Descripción técnica**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Grado de finura | fino |
|-----------------|------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tamaño de grano                 | 80   |
| Símbolo de medio abrasivo       | SiC  |
| Velocidad circunf. máxima       | 40 m/s   |
| Especificación                  | Carburo de silicio verde,<br>grado de dureza J |
| Medio abrasivo                  | Carburo de silicio verde                       |
| Procedimientos abrasivos        | Banco de amolar                                |
| Ø interior anillo de reducción  | 51 mm  |
| Ø interior anillo de reducción  | 40 mm  |
| Forma                           | 5  |
| Ø de muela D                    | 300 mm   |
| Anchura de muela T              | 40 mm  |
| Atributo del nombre de producto | 300 × 40 × 76                                  |
| Ø de perforación H              | 76 mm  |
| Tipo de producto                | Muela para esmeriladora                        |

## Accesorios

Juego de anillos de reducción Para taladro natural de la muela abrasiva 76 mm

596000 76