



## Muela abrasiva de vaso CBN D×T×H (mm), 100×35×20, Tipo: B126



### Datos de pedido

Número de pedido	597220 B126
GTIN	9003176173883
Clase de artículo	53Y

### Descripción

#### Ejecución:

**Muelas abrasivas para herramientas con recubrimiento de material de rectificado CBN** en aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada. Para calidad superficial fina con gran capacidad abrasiva. **Especificación: B126C75B AMIGO-HSS.**

#### Aplicación:

**Para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de aceros altamente aleados (HSS) para herramientas y cementados, estelita.**

### Descripción técnica

Tamaño de grano	B126
Símbolo de medio abrasivo	CBN
Especificación	B126C75B AMIGO-HSS

Medio abrasivo	Nitruro de boro cúbico
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	11V9
Ø de muela D	100 mm
Anchura de muela T	35 mm
Atributo del nombre de producto	100×35×20
Ø de perforación H	20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	2 mm
Revestimiento abrasivo altura X	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		