

**Rectificador diamantado de muelas abrasivas con mango, Medida: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	599200 8
GTIN	9003172495637
Clase de artículo	53Y

**Descripción****Ejecución:**

Segmento de diamante multigranular soldado, de alta calidad con elevada durabilidad, mango de plástico manejable. **Forma redonda.**

**Aplicación:**

Para el rectificado y perfilado exacto de muelas abrasivas de cerámica.

**Descripción técnica**

Medida	8 mm
Peso del diamante	2,5 kt
Longitud total	218 mm
Símbolo de medio abrasivo	D
Tipo de producto	Rectificadores manuales