



## Rectificador diamantado cilíndrico, Peso del diamante: 0,7kt



### Datos de pedido

Número de pedido	599700 0,7
GTIN	9003174460800
Clase de artículo	53Y

### Descripción

#### Ejecución:

Rectificador de muelas abrasivas estándar para todo tipo de máquinas con alojamiento adecuado. Los rectificadores están diseñados como rectificadores **de un solo uso**, se deben sustituir completamente al sobrepasar su límite de desgaste. (no se pueden desplazar en el asiento). Rectificador diamantado **monogranular** de un solo uso.

#### Aplicación:

Para el rectificado y reafilado exacto de muelas abrasivas para conseguir o recuperar el estado preciso de su herramienta de rectificar (concentricidad, planeidad, perfil de la muela abrasiva, estructura de la superficie, comportamiento de rectificado). Para la producción individual y de pequeñas series, proveerse de suficiente lubricante. Condiciones de sujeción cortas (longitud libre  $< 2 \times D$ ) evitan problemas de vibración. Para perfiles de muelas abrasivas rectas **ligeramente cóncavas o convexas** para el rectificado cilíndrico exterior, plano, **cilíndrico interior y sin punta**. Imprescindible tener en cuenta el lugar de montaje (inclinación de  $3^\circ$  hasta  $15^\circ$  para el centro de la muela abrasiva para las dos direcciones de los ejes). Para lograr un desgaste uniforme, gire el rectificador  $90^\circ$  en el soporte en intervalos de tiempo regulares.

### Descripción técnica

Longitud total L	70 mm
Tipo de rectificador	Monogranular
Peso del diamante	0,7 kt
Para dimensión de muela abrasiva	$\varnothing 250 \times 50 - \varnothing 400 \times 35$ mm
$\varnothing$ cabeza $D_1$	10 mm
Símbolo de medio abrasivo	D

Tipo de producto

Rectificadores manuales