

**Garant****DNGA 110404, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G****Datos de pedido**

Número de pedido	255439 G
GTIN	4045197895264
Clase de artículo	21H

**Descripción****Ejecución:**

Equipamiento con 2 filos.

**Descripción:**

Novedoso CBN con una combinación equilibrada de resistencia al desgaste y a la rotura para la aplicación universal en acero templado hasta 67 HRC en combinación con una montura especial. Para la aplicación en el corte continuo, así como ligera y fuertemente interrumpido.

Clase: BU7220

Ejecución de la arista de corte: G

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 140 m/min**Descripción técnica**

Avance $f$	0,05 - 0,15 mm/rev,
Ejecución de la arista de corte	G
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,2 mm

Clase	BU7220
Material de corte	CBN
Condición de corte	continuo
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 140 m/min
Código ISO plaquita de corte	DNGA 110404
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	BU7220
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
seco	adecuado		