


Garant**CNGA 120404, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G****Datos de pedido**

Número de pedido	255409 G
GTIN	4045197895226
Clase de artículo	21H

Descripción**Ejecución:**

Equipamiento con 2 filos.

Descripción:

Novedoso CBN con una combinación equilibrada de resistencia al desgaste y a la rotura para la aplicación universal en acero templado hasta 67 HRC en combinación con una montura especial. Para la aplicación en el corte continuo, así como ligera y fuertemente interrumpido.

Radio angular: 0,4 mm

Clase: BU7220

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,2 mmAvance f : 0,05 - 0,15 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 140 m/min

Ejecución de la arista de corte: G

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CBN
Clase	BU7220

Ejecución de la arista de corte	G
Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 140 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Condición de corte	continuo
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CNGA 120404
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	BU7220
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
seco	adecuado		