

Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	483920 4
GTIN	2050001860682
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de $\varnothing 1,5$ mm con medidas grabadas. 0,1 mm – 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.

Clase de tolerancia 1: \varnothing espiga $\pm 0,001$ mm.

Aplicación:

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

Nota:

Indicar el **\varnothing deseado**, p. ej. n.º 483900 tam. 5 **10,08** o 483920 tam. 5 **10,082**, como información adicional en el pedido.

Descripción técnica

Altura de paso	0,001 mm
Longitud espiga de medición	70 mm
medida nominal	6,001 - 9,999 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero calibre
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

Calibración Espiga de verificación Ø máximo 20	028240 20
Calibración DAkkS Espiga de verificación Ø máximo 20	028260 20