



Piedra de acabado – corindón fino, triangular, Longitud×anchura (mm) grado de finura: 150X16F



Datos de pedido

Número de pedido	558515 150X16F
GTIN	9003172580197
Clase de artículo	53Y

Descripción

Aplicación:

Para **desbarbar, afilar, pulir y biselar** herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.

Para **acero** (templado) y aleaciones con una elevada resistencia a la tracción. La tenacidad de este material proporciona **resistencia a los bordes** y un **rendimiento de corte elevado**.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.

Símbolo de medio abrasivo: A

Tamaño de grano: 320

Color: naranja

Descripción técnica

Tamaño de grano	320
Longitud	150 mm
Anchura	16 mm
Grado de finura	fino
Color	naranja
Símbolo de medio abrasivo	A
Forma	triangular
Tipo de producto	Lima de acabado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		