



Alicates de corte lateral para mecánicos, cromados con recubrimiento en mangos, Longitud total: 110mm



Datos de pedido

Número de pedido	724200 110
GTIN	4003773029649
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Con cabeza delgada y filos templados por inducción. Dureza de los filos aprox. 63 HRC.

Articulación empotrada con paso sin holgura.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes. Con muelle de abertura.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	110 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,2 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3 mm
con muelle de abertura conmutable	no
con muelle de abertura	sí
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material	Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate cortante