



## Brocas para hormigón de metal duro, Ø de broca: 14 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	786000 14
GTIN	4002395332205
Clase de artículo	76G

### Descripción

#### Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.

**Broca percutora y rotativa** con plaquita de corte de metal duro resistente. Con mango escalonado.

#### Aplicación:

Principalmente para **taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión** en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica. Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Mango: Mango cilíndrico

Longitud de espiral: 90 mm

Longitud total: 150 mm

Ø de mango: 10 mm

### Descripción técnica

Ø de broca	14 mm
Longitud de espiral	90 mm
Longitud total	150 mm
Número de filos Z	2
Ø de mango	10 mm
Material de corte	MD
Norma	ISO 5468

Norma	DIN 8039
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de cincel