

**Alicates de corte lateral, modelo resistente, pulidos, Longitud total: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	723150 250
GTIN	4003773034063
Clase de artículo	73F

**Descripción****Ejecución:**

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima. Alicata atramentada en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

**Aplicación:**

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3,5 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,6 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	3 mm
Longitud total	250 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicata cortante