



## Alicate de corte lateral de modelo fuerte de alto rendimiento, TwinForce®, pulido, Longitud total: 180mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 723170 180    |
| GTIN              | 4003773074762 |
| Clase de artículo | 73F           |

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HCR); articulación superpuesta con construcción de articulación doble excéntrica.

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

#### Ventaja:

**Alicate de corte lateral de modelo fuerte, de alto nivel, con aplicación de fuerza inferior en un 50 %** con respecto a los alicates de corte lateral de modelo fuerte convencionales del mismo tamaño. El corte desplazado hacia atrás reduce la aplicación de fuerza.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

|   |              |
|---|--------------|
| Longitud total                                    | 180 mm       |
| Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø      | 3 mm         |
| Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø         | 3,2 mm       |
| Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø | 5,5 mm       |
| Quality Dress                                     | TwinForce    |
| Norma   | DIN ISO 5749 |

|   |   |
|---|---|
| Mango                                       | revestidos de plástico                        |
| Procedimiento de fabricación                | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
| Material                                    | Acero al cromo-vanadio                        |
| Superficie                                  | Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida |
| Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | sí  |
| con muelle de abertura conmutable           | no  |
| Tipo de producto                            | Alicate cortante                              |