


**Rectificador con aguja L × A × H 28 × 20,5 × 5 mm, Tipo: C180****Datos de pedido**

Número de pedido	599770 C180
GTIN	9003174777601
Clase de artículo	53Y

**Descripción****Ejecución:**

Placa de rectificar de un solo uso, sinterizada lateralmente. Longitud de recubrimiento 10 mm, ancho de recubrimiento 20 mm, grosor de recubrimiento 1,8 mm.

**Aplicación:**

Para perfiles rectos y sencillos de muelas abrasivas en maquinas de rectificar superficies o cilindros.

**Descripción técnica**

Revestimiento de diamante longitud	10 mm
Revestimiento de diamante anchura	20 mm
Revestimiento de diamante altura	1,8 mm
Símbolo de medio abrasivo	D
Tipo de producto	Placa de rectificar