



Juego de brocas de percusión de metal duro, Ø de broca: 5-14mm



Datos de pedido

Número de pedido	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

- 2 cuchillas. Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de MS2 producen microfisuras en el material a taladrar, lo cual acelera el avance del taladro y la abrasión del material. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de taladrado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789000: 1 ud. de cada
tam. 5; 6; 6; longitud 110 mm;
tam. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, longitud 160 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Ø de broca	5 - 14 mm

Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

Accesorios

Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 8X160 mm	789000 8X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 10X160 mm	789000 10X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 14X160 mm	789000 14X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 12X160 mm	789000 12X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 5X110 mm	789000 5X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 6X110 mm	789000 6X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 8X110 mm	789000 8X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 6X160 mm	789000 6X160