

Garant**Cabezal de engarce a presión, Tipo: 1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	729624 1,5
GTIN	4045197200129
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

- Engarzado exacto mediante avance lineal
- Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas
- Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica
- Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro
- Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.

Con **tope de aislamiento para el posicionamiento exacto del contacto.**

Aplicación:

Para el tratamiento de conectores electrónicos.

Idóneo para:

Herramienta básica n.º 729611. Cabezales universales: hasta 1,5 mm²; lengüetas para terminales y casquillos: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer y TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ y serie M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	0,1 - 1,5 mm ²
Tipo de producto	Engarce

