



Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus, ØxLongitud total: 14X210mm



Datos de pedido

Número de pedido	789050 14X210
GTIN	4002395366941
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. Punta acodada más afilada:

Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.

Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos. Placa de metal duro de 4 filos, ranurada. resistente y **unida por soldadura de una pieza**. El nuevo diseño de la cabeza en combinación con la punta acodada permite un avance óptimo al chocar contra la armadura de hierro.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para perforaciones circulares. Diseño de 4 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Descripción técnica

Longitud de espiral	150 mm
Longitud total	210 mm
Ø	14 mm
Número de filos Z	4
Material de corte	MD

Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel