Alicate de corte lateral Con aislamiento VDE, con anilla de seguridad, Longitud total: 160mm

Datos de pedido

Número de pedido	706040 160
GTIN	4003773081463
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:
Pinza con anilla de seguridad para colocar una seguro contra caída. Anilla de seguridad soldada fija a la cubierta del mango, resistencia dinámica hasta 3 m de altura de caída.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Aplicación:
Para uso en edificación, construcciones subterráneas, mantenimiento de edificios, en trepadores industriales, tejadores, en la construcción de ferias, etc.
Material:
Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.
Nota:
Hay otros modelos y tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ∅	4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ∅	2 mm
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Medio de uniónCable de sujeción espiral Tipo T2T	098245 T2T
MosquetónSTEEL D TRI	098195
MosquetónDOUBLE TRI	098194
Medio de uniónBungee Capacidad de carga 15,9 kg	098240 15,9
MosquetónOVALSTEEL SC Tipo	098196