

HOLEX**Cuchilla de torneado angular para interiores derecha similar a DIN 4974 (ISO 9), M20, Vástago cuadrado: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	296430 16
GTIN	4045197884848
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

para perforaciones a partir de \varnothing	27 mm
Vástago cuadrado	16 mm
Longitud total	210 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de torneado