

Garant**Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PMforma E 6HX, AlTiX, M: M3****Datos de pedido**

Número de pedido	136152 M3
GTIN	4045197900203
Clase de artículo	111

Descripción**Ejecución:**

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.

- **Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.**
- **Coefficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.**
- **Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.**

Forma E (corte inicial de 1,5-2 pasos)

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 0,5 mm

Longitud total L: 56 mm

Ø de mango D_s: 3,5 mm

Vástago cuadrado □: 2,7 mm

Ø de agujero para roscar: 2,5 mm

Descripción técnica

Profundidad de rosca	7,5 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Número de ranuras de sujeción	3
Material de corte	HSS E PM
Número de filos Z	3

Longitud total L	56 mm
Ø de agujero para roscar	2,5 mm
Norma	DIN 371
Ø de mango D _s	3,5 mm
Paso de rosca	0,5 mm
Ø de rosca	3 mm
Vástago cuadrado □	2,7 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M3
Recubrimiento	AlTiX
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	E
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde
Serie	Master Tap
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	22 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	25 m/min	N

Aluminio > 10 % Si	adecuado	15 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	18 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	6 m/min	M
GG(G)	adecuado	15 m/min	K
CuZn	adecuado	15 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		