

Garant**GARANT Master Tap Macho de roscar a máquina HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 3/4-14****Datos de pedido**

Número de pedido	138105 3/4-14
GTIN	4045197901941
Clase de artículo	111

Descripción**Ejecución:**

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.

- **Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.**
- **Coefficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.**
- **Geometría especial para una evacuación de virutas óptima.**

Aplicación:

Para rosca de tubo **cónica (NPT)** según **ANSI B1.20.1**, para rosca con elemento obturador. Para taladro para roscar, observar la profundidad mínima especificada (ver tabla).

Recomendación:**Ø de agujero para roscar A:**

taladrar previamente de forma cilíndrica **sin emplear un escariador**.

Ø de agujero para roscar B:

taladrar previamente de forma cilíndrica y, a continuación, **escariar con escariador cónico 1:16 (véase n.º 162650)**. Posteriormente, con la ayuda de la barra patrón $D_{\text{máx}}$ (véase tabla), se puede controlar del lado del plano el Ø de la perforación cónica. La preparación del agujero para roscar según la **variante B** ofrece la opción con mayor seguridad de proceso para roscar.

Pasos por pulgada: 14

Longitud total L: 140 mm

Ø de mango D_s : 20 mm

Vástago cuadrado \square : 16 mm

Ø de agujero para roscar A: 23,3 mm

Ø de agujero para roscar B: 22,7 mm

Descripción técnica

Ø barra patrón $D_{m\acute{a}x.} + 0,05$	23,67 mm
Ø de rosca	26,568 mm
Número de filos Z	4
Pasos por pulgada	14
Profundidad mínima de agujero para roscar	23 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Ø de agujero para roscar B	22,7 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de mango D_s	20 mm
Profundidad de rosca	46,4 mm
Ø de agujero para roscar A	23,3 mm
Tamaño de rosca	3/4-14 NPT
Paso de rosca	1,814 mm
Longitud total L	140 mm
Recubrimiento	AlTiX
Tipo de rosca	NPT
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E PM
Norma	Norma de fábrica
Norma rosca	ANSI B 1.20.1
Forma del corte previo	C
Relación cono	1:16
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico

anillo de color	verde
Serie	Master Tap
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	30 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	35 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	20 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	8 m/min	M
GG(G)	adecuado	20 m/min	K
CuZn	adecuado	20 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		