


LINDSTRÖM

Alicates de punta para electrónica, Longitud total: 150mm**Datos de pedido**

Número de pedido	726140 150
GTIN	7314150103249
Clase de artículo	73M

Descripción**Ejecución:**

Formas esbeltas con mordazas estrechas. Aristas exteriores de las mordazas redondeadas. Articulación empotrada de precisión con guía extra larga para una estabilidad máxima con fricción mínima. Cabeza y articul. pulidas con efecto espejador. Cubiertas de los mangos, de **2 componentes**, ergonómicas, **adecuadas para componentes ESD**. El muelle de apertura patentado reduce su resistencia al cerrarse los alicates, por lo que se puede dosificar con gran precisión la fuerza ejercida sobre la pieza de trabajo.

Mordazas ovaladas en punta, interior liso.

Material:

Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento, forjado.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	9,6 mm
Longitud total	150 mm
Long. de mord.	20 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Forma tipo boca	punta ovalada, mordazas interior liso

Versión mordaza	interior liso
Mango	Funda para mangos de 2 componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (45 – 48 HRC)
Material	Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento
Superficie	con pulido especular
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicates de boca redonda plana