

HOLEX**Cuchilla de torneado para ranurado frontal derecha similar a DIN 4981 (ISO 7), M20, Altura de mango: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	297030 16
GTIN	4045197885548
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Altura del mango h	16 mm
Anchura de filo	4 mm
Longitud total	110 mm
Anchura del mango b	10 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear