



## Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	662200 3
GTIN	4013288175434
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

**Mango Kraftform** de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

**Varilla** de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

#### Norma:

**DIN 5265 Form A**

#### Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

### Descripción técnica

Grosor de filo a	0,5 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Longitud total	161 mm
Anchura de filo b	3 mm
Punta de varilla	negro
Quality Dress	335

Perfil de salida

Destornillador ranura

Tipo de producto

Destornilladores