

3M**Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL, 13×305 mm, Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	558476 180
GTIN	4054596624306
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Cinta abrasiva de material no tejido resistente a rasgado y flexible con elevada **estabilidad de los cantos**.

Cinta flexible de material no tejido para la utilización en máquinas guiadas a mano.

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, **acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida**.

Aplicación:

Para desbarbado, deslustrado y acabado. La **base de tejido de extensibilidad reducida** es especialmente adecuado para esfuerzos más fuertes en máquinas rectificadoras de aire comprimido.

Descripción técnica

Grado de finura	medio
Comparación de granulado	180
Ejecución	A medium

Color	rojo
Serie	DF-BL
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	13 mm
Cinta abrasiva longitud	305 mm
Atributo del nombre de producto	13x305 mm
Tipo de producto	Cinta abrasiva de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado	20-25 m/s	
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	20 m/s	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	20 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	20 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	20 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	20 m/s	H
INOX	adecuado	20 m/s	
Ti	adecuado	20 m/s	
GG(G)	adecuado	20 m/s	K
CuZn	adecuado	20 m/s	N
Plástico, PRFV	adecuado	20 m/s	
Madera	adecuado	20 m/s	
Barnices	adecuado	20 m/s	
Uni	adecuado	20 m/s	
seco	adecuado		