



## Tool24 Smartline – Armario vertical equipado con alojamientos para herramientas, Para mangos de herramientas: SK30



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 979100 SK30   |
| GTIN              | 4045197885357 |
| Clase de artículo | 9SA           |

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema de salida de mercancías flexible para almacenar, distribuir y gestionar herramientas de arranque de virutas y montaje, medios de medición, artículos de protección en el trabajo y una gran variedad de artículos de consumo. Los sistemas maestros se pueden ampliar con los armarios de ampliación opcionales (sistema esclavo). Mediante los paquetes de software de petición individual son los sistemas hechos exactamente a medida de sus necesidades. Los departamentos extraíbles están guiados por el fondo y dotados de un cierre centralizado. (Se puede utilizar como desbloqueo de emergencia). Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos extraíbles están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el asiento de soportes de herramientas, rieles soporte y chapas perforadas. Las bandejas telescópicas verticales van provistas de un seguro de extracción individual. Los departamentos extraíbles se abren automáticamente. Así se puede garantizar un acceso más rápido a las herramientas.

#### Aplicación:

Sistema de salida de mercancías automático para almacenar y gestionar herramientas y accesorios.

#### Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos extraíbles azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

**Nota:**

Los armarios verticales solo se pueden instalar en suelos absolutamente horizontales. Están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y han de asegurarse forzosamente contra vuelco. Estos armarios verticales solo se pueden utilizar en combinación con un Tool24 Smartline Mastersystem 979000 S11M o 979000 S11M-EN.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Departamento vertical capacidad de carga: 600 kg

Altura: 2000 mm

Anchura: 717 mm

Profundidad: 750 mm

Bandeja telescópica vertical cajón anchura: 155 mm

Departamento vertical extraíble, altura útil: 1750 mm

Cantidad de departamentos extraíbles: 4

## Descripción técnica

|  |  |
|--|--|
| Profundidad                                    | 750 mm   |
| Anchura  | 717 mm   |
| Peso   | 320 kg   |
| Altura   | 2000 mm  |
| Bandeja telescópica vertical cajón anchura     | 155 mm   |
| Cantidad de departamentos extraíbles           | 4  |
| Departamento vertical capacidad de carga       | 600 kg   |
| Modelo bandeja telescópica vertical            | guiado por el suelo  |
| Cantidad portaherramientas                     | 408  |
| Cantidad soportes para herramientas n.º 970130 | 24   |
| Distancia del eje A                            | 69 mm  |
| Departamento vertical extraíble, altura útil   | 1750 mm  |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 2400 kg  |
| Extensión de cajones                           | Bloqueo de extensión   |
| Cerradura de pasador cilíndrico                | bombillo modular   |
| Selección del color                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                               | Sistema de salida de mercancías                                |

